

PROGRAMA DE LIMPIEZA INDUSTRIAL

Productos químicos para la limpieza y mantenimiento de los diferentes procesos industriales.



MÁS LIMPIO, SEGURO Y SALUDABLE

PROGRAMA DE LIMPIEZA INDUSTRIAL



SAFETY



ENERGY



WATER




WASTE

CUBRIENDO TODAS SUS NECESIDADES CON SOLUCIONES DISEÑADAS PARA PROTEGER SU OPERACIÓN.



40%

Menos tiempo destinado en trabajos de limpieza.



45%

Menor consumo de productos químicos y otros recursos.



35%

Reducción de costos operativos.



Nota. Estudio 2019.

SOLUCIONES PARA LA EFICIENCIA

Nos hemos comprometido con nuestros clientes a proveerles de programas efectivos que les ayude a proteger la salud y seguridad de sus clientes y empleados; junto con ofrecer productos y servicios que maximizan el desempeño, reducen el impacto al medio ambiente y son seguros de usar.

INNOVACIÓN + SUSTENTABILIDAD

EL CENTRO DE NUESTRA VISIÓN



SAFETY



ENERGY



WATER



WASTE

El programa de mantenimiento industrial de ECOLAB se personaliza según el rubro y orientación de nuestros clientes, diseñado a partir de la integración del producto, el equipo y el servicio con el fin de ayudarle a mantener una operación limpia, segura y saludable para así, promover prácticas de negocios sustentables. Los representantes de ECOLAB son especialistas capacitados en evaluar sus necesidades y diseñar un programa específico para su negocio, lo que permitirá maximizar sus resultados minimizando costos.



PRODUCTOS, EQUIPAMIENTO Y SOLUCIONES DE INGENIERÍA

Experiencia en el desarrollo y diseño de sistemas para automatizar y mejorar prácticamente cualquier operación de limpieza industrial. Ponemos a disposición de nuestros clientes los equipos para su adquisición individual o a través del desarrollo de proyectos de ingeniería integrales.

- Producción certificada con norma ISO 9001-2000.
- Equipamiento automatizado que proporcionan máximo control, eficiencia y facilidad de uso.
- Soluciones de ingeniería.



RESULTADOS DE CALIDAD

Nuestros especialistas realizarán visitas de levantamiento de información a fin de determinar los productos, equipos y sistemas más adecuados a las necesidades de limpieza y mantención de los procesos industriales involucrados.



CAPACITACIÓN

En el marco del programa de ECOLAB, se contemplan actividades de capacitación para los usuarios como boletines técnicos con información de actualidad, así como también cursos técnicos en tópicos que contemplan la entrega de certificados de participación, entre los cuales destacan:

- Introducción a los productos químicos de mantenimiento industrial.
- Solventes industriales.
- Seguridad en Manejo de productos químicos.



SATISFACCIÓN DEL USUARIO

Consecuencia de la eficacia y eficiencia en las labores de limpieza y mantención, la satisfacción del usuario también debe apoyarse con el servicio adecuado. Nuestros representantes realizarán visitas periódicas en terreno, a fin de asegurar el cumplimiento de resultados y mejoras.



SERVICIO

El servicio de ECOLAB permite mejorar su operación en forma continua:

- Diagnóstico de la operación.
- Validación de productos con los usuarios.
- Presentación de propuestas técnico/económica.
- Implementación de equipamiento.
- Instalación de señaléticas e información para el usuario.
- Visitas y asistencia técnica en terreno.
- Emisión de informes técnicos de visita.
- Certificación de sanitización.



EFICIENCIA OPERACIONAL

Junto a la correcta elección de los productos más efectivos, nuestras propuestas incorporan las mejores prácticas y apoyos en equipamiento que aseguren la eficiencia operacional traducida en mayor seguridad en el uso de los productos, reducción de costos y tiempos de trabajo.

ENTREGANDO LO QUE USTED MÁS NECESITA

Entre algunos de los programas tenemos:

- Limpieza y Desinfección en las áreas Laborales.
- Mantenimiento y limpieza de buses.
- Mantenimiento de Metalmecánicas.
- Sanitización de baños portátiles.
- Higiene y Control de Olores.
- Lavado de contenedores.
- Limpieza en aserraderos.



DESENGRASE PESADO BASE SOLVENTE Libre de solventes clorados.

SOLVENT DEGREASER NC

Solvente dieléctrico.

Solvente no clorado para ser usado como solvente dieléctrico de limpieza o desengrasante. Su formulación especial es una mezcla de hidrocarburos de gran poder de limpieza que reemplaza efectivamente el uso de solventes clorados.

SYLVAN AZUL

Solvente emulsionable.

Es una combinación única de solventes no clorados, agentes emulsionantes y humectantes formulada para una rápida remoción de grasa y suciedad. A diferencia de la mayor parte de los desengrasantes base solvente, no tiene olor desagradable, ni tampoco emana vapores tóxicos.

SOLVENT CLEANER

Solvente desengrasante.

Solvente desengrasante de rápida acción, baja toxicidad y volatilidad controlada. Ideal para la limpieza de motores, engranajes y maquinaria pesada en la minería, pesquera y forestal. Ampliamente usado en la limpieza de rodillos, anilox y todo material de imprenta.

ECOSOLVENT LA

Solvente dieléctrico desodorizado.

Su formulación especial es una mezcla de hidrocarburos alifáticos de gran poder de limpieza. Esta formulado con un bajo contenido de hidrocarburos aromáticos, menor al 0,5%, lo que lo hace un producto más seguro y de menor toxicidad.

SYLVAN 80

Solvente emulsionable desodorizado.

Combinación de solventes no clorados de excelentes propiedades de limpieza de grasas, aceites lubricantes, tinturas y carboncillo. Gracias a sus emulsionantes SYLVAN 80 se puede retirar de las superficies en el enjuague con agua, idealmente a presión, dejando las superficies limpias y libres de residuos oleosos.

ORANGE CLEAN 90 NF

Solvente natural emulsionable.

Desengrasante para trabajos pesados, especialmente activo sobre aceites minerales. Formulación con D-Limoneno y tensoactivos, es un producto 100% activo que permite obtener la mejor relación precio en dilución, siendo eficaz en labores extremadamente pesadas de limpieza de motores, máquinas, herramientas de cualquier metal.

SOLVENT NC-80

Solvente dieléctrico de máxima seguridad.

Solvente no clorado para ser usado como limpiador dieléctrico o desengrasante mecánico de partes y piezas. Su formulación especial es una mezcla de hidrocarburos desodorizados de adecuadas propiedades de limpieza, evaporación controlada y punto de inflamación seguro.

ALL-REMOVER *Lanzamiento 2021

Solvente emulsionable para trabajos pesados.

Desengrasante para trabajos pesados, especialmente activo sobre aceites minerales, grasas fuertemente adheridas y tintas. Forma una potente emulsión en agua, lo que lo hace ideal para uso en tinas de inmersión o para ser aplicado mediante brochas, paños y por pulverizado.

DESENGRASE PESADO BASE ACUOSA

POWER DEGREASER

Desengrasante concentrado para trabajos pesados.

Desengrasante y limpiador industrial formulado para labores especiales de limpieza de grasas y aceites pesados. Formulada con tensoactivos, solventes hidrosolubles y una elevada alcalinidad, lo que permite una excelente efectividad y alto rendimiento.

ORANGE EMULSIFIER

Desengrasante biodegradable para trabajos pesados.

Potente desengrasante y emulsionante de aceites y grasas lubricantes, ideal para trabajos pesados de desengrase de maquinarias, partes y piezas.

HIDRO-CLEANER

Detergente especializado para hidrolavadoras.

Producto que combina alta detergencia y alta alcalinidad para una eficiente limpieza en alta presión y con temperatura elevada. Ideal para el desengrase pesado con hidrolavadoras.

PAG-88

Detergente multiuso.

Limpiador concentrado formulado especialmente para dilución en aguas duras, en todo tipo de aplicaciones en que se requiera un alto poder de limpieza unido a baja formación de espuma y sin olores asociados.



QUIK FILL 595

Desengrasante concentrado para trabajos en aluminio y metales blandos.

Limpiador desengrasante libre de solventes butílicos y completamente soluble en agua. Pese a ser un producto desengrasante alcalino, esta formulado especialmente para trabajar con aluminio y metales blandos, aun para trabajos de desengrasado pesado por inmersión.

QUIK FILL 38

Desengrasante alcalino multiuso.

Excelentes cualidades de limpieza en lugares de difíciles en forma fácil y rápida. El sinergismo obtenido con sus componentes, lo hacen más eficaz en su función como desengrasante para trabajos pesados. Se enjuaga sólo con agua fría y no deja película alguna.

LIMPIADORES DESINFECTANTES

PEROXIDE MULTISURFACE CLEANER & DISINFECTANT.

Limpiador desinfectante multipropósito base Peróxido de Hidrógeno.

Limpiador de superficies, de amplio espectro de desinfección, desengrasante, elimina manchas difíciles y deja un brillo sin rayas. Desinfecta, limpia y desodoriza matando gérmenes comunes incluso hongos. Limpia vidrios, espejos, grifería, encimeras, acero inoxidable y superficies brillantes, no deja residuos, ni películas residuales.

Reg. ISP N° D-720/16

QUIK FILL 920

Desinfectante líquido, mezcla de amonios cuaternarios.

Limpiador desinfectante y neutralizador de olores de pH neutro y de probada efectividad en aguas duras. Por sus propiedades de limpieza se recomienda su uso en superficies duras no porosas. Puede ser utilizado en todo tipo de pisos gracias a su pH neutro, eficiencia y efectividad bajo aguas duras incluso en pisos encerados. Recomendado para la desinfección de superficies tales como: baldosas, gomas, linóleo, vinilo, asfalto, porcelana esmaltada, polietileno, polipropileno, poliestireno, PVC, policarbonato, y polimetilmetacrilato, metal, vidrio, superficies pintadas, barnizadas o laqueadas.

Reg. ISP N° D-1010/20

QUIK FILL 980.

Limpiador desinfectante con aroma.

Limpiador y desinfectante concentrado con acción desodorizante que posee un amplio espectro contra microorganismos. Posee un amplio espectro antimicrobiano frente a bacterias gram (+), gram (-), virus y hongos. Excelente eficacia en presencia de alta concentración de materia orgánica. Puede ser usado sobre diversas superficies lavables tales como, acero inoxidable, plásticos, baldosas y vidrio. Deja un agradable aroma perfumado después de su aplicación.

Reg. ISP N° D-909/19

QUIK FILL 540

Limpiador clorado de alta espuma con actividad desinfectante 4,5%

Limpiador alcalino clorado, formulado especialmente para la limpieza de murallas, equipos, mesones y otras superficies existentes en industrias de alimentos, trastiendas de supermercados y en general áreas donde se procesan alimentos.

Reg. ISP N° D-899/19

**FRESH BATH CLEANER Reg. ISP N° D-1011/20
Limpiador desinfectante con aroma.**

Limpiador desinfectante neutro, diseñado especialmente para limpiar y desinfectar desde pisos de alto brillo hasta baños. Es una gran alternativa de bajo costo y posee un agradable aroma. Formulación libre de fosfatos.



**CLEAN QUAT PLUS Reg. ISP N° D-990/20
Detergente sanitizante sin aroma.**

Limpiador especialmente formulado para la sanitización profunda, gracias a su gran capacidad de emulsionar aceites y grasas orgánicas insolubles en agua. Seguro y eficaz para la limpieza, sanitización y desinfección de todas las áreas y los equipos sin dejar residuos.

DESINFECCIÓN Y SANITIZACIÓN

XY-12

Reg. ISP N° D-896/19

Desinfectante a base de hipoclorito.

Solución clorada estabilizada al 10% para sanitización de superficies en equipos de ordeño, estanques enfriadores de leche y utensilios en la Industria de alimentos en general.

SANI-ALL *Lanza. 2021 Reg. ISP N° D-1021/20

Desinfectante a base de amonio cuaternario.

Solución concentrada que actúan como bactericida y desinfectante de superficies previamente lavadas. SANI-ALL esta formulado con pH neutro, no es tóxico ni dañino para la piel en soluciones recomendadas.

OXONIA ACTIVO

Reg. ISP N° D-904/19

Desinfectante a base de ácido peracético.

Solución a base de ácido peracético para uso en sistemas de limpieza CIP y manual. Provee un amplio espectro de acción contra bacterias. Actividad desinfectante superior en la mayoría de las condiciones, incluyendo bajas temperaturas.



LIMPIADORES MULTIUSOS

QUIK FILL 960

Limpiador desodorizante.

Producto para ser usado en lugares donde existen problemas de descomposición de materia orgánica, tales como; contenedores de basura, ductos y salas de basura, colectores de aguas residuales, servicios de recolección de basura, zonas de almacenamiento de estiércol, etc.

SANI-Q *Lanzamiento 2021

Limpiador higienizante en base alcohol y amonio cuaternario

Formulado para limpiar, desengrasar e higienizar diversas superficies no porosas de uso diario con acción de secado rápido. Elimina manchas difíciles y es compatible con todos los materiales comúnmente encontrados en la industria y oficina.

TRAVEL FRESH CONCENTRADO

Desodorizante de alto rendimiento.

Su presentación en sachet hidrosolubles permite una distribución y dosificación fácil, segura y limpia. Contiene una mezcla sinérgica de amonio cuaternario, emulsionantes y perfume, que asegura máxima eficacia en la reducción bacteriana y eliminación de olores.

DESPINTURANTES Y DESCARBONIZANTES BASE ACUOSA

COMMAND

Descarbonizante para metales ferrosos.

Producto de gran alcalinidad potenciado con detergentes especialmente seleccionados para remover la pintura en metales ferrosos, así como también depósitos orgánicos, carbonillo y suciedad fuertemente adherida por procesos térmicos o por el tiempo en tinas de inmersión. COMMAND es un producto eficiente en aguas duras, de baja formación de espuma y de fácil neutralización al no contener elementos tampones de pH. Su control se realiza a través de medición de pH o mediante una sencilla titulación química.

CARE STRIP AL

Despinturante base acuosa.

Removedor de pintura diseñado para un uso seguro y ambientalmente amigable. Libre de solventes clorados, fenoles y sustancias tóxicas en su formulación. Compatible con superficies de aluminio. CARE STRIP AL ha sido especialmente formulado para lograr una máxima remoción con menor esfuerzo en uso por inmersión. Siendo un producto no volátil puede utilizarse en caliente para conseguir resultados más eficientes. CARE STRIP AL posee un agradable aroma, haciéndolo apto para numerosas aplicaciones en ambientes confinados y de escasa ventilación.



AGENTES LUBRICANTES

CP-40 LUBRICANT

Limpiador lubricante, desagripante y protector.

Mezcla de solventes, lubricantes y aditivos anticorrosivos. Su baja tensión superficial permite la penetración del producto en partes agripadas, liberándolas y protegiéndolas de la corrosión posterior. CP-40 aerosol es ideal para tratar pequeñas superficies o zonas de difícil acceso en maquinarias y piezas mecánicas. CP-40 granel es la mejor alternativa para la limpieza y lubricación de maquinarias o piezas mayores.

ANTIHAZ-17

Lubricante para sistemas de aserrado de madera.

Formulación basada en aceite natural, aminas, emulsionantes y anticorrosivos, ideal para uso como aceite de lubricación en múltiples procesos, incluyendo aserrado de maderas y mecanizado de metales para procesos de alta velocidad con metales de dureza media o baja.



LUBOKLAR HH

Lubricante de cadenas.

Lubricante adecuado para el uso con todo tipo de cadenas transportadoras resistentes a la alcalinidad y con todo tipo de envases (vidrio, botellas de PET, latas, etc.) para aguas de dureza media a elevada. LUBOKLAR HH contiene inhibidores de corrosión.

LIMPIEZA DE CONTACTOS ELECTRICOS

ECO CONTACT 200

Limpiador de contactos de máxima seguridad. No inflamable.

Seguro sobre equipos energizados y no energizados. Máxima seguridad sobre todo tipo de superficies, 100% compatible sobre todo tipo de plásticos. Velocidad de secado controlada que evita condensación de agua. No inflamable y no daña capa de ozono.

CONTACT 100


Limpiador de contactos y equipos electrónicos.

Producto formulado para labores de mantenimiento de equipos no energizados. Entrega un adecuado poder disolvente combinado con presión y caudal de aspersión para una eficaz remoción de aceites, polvo y suciedad ambiente, recuperando de esta forma la conductividad. Producto que otorga máxima economía de uso.

CONTACT 150

Desengrasante dieléctrico y limpiador de contactos. No inflamable.

Máximo poder desengrasante. CONTACT 150 Limpia con facilidad polvo, arena, tierra, aceites, grasas y residuos de silicona. Formulación no inflamable que puede usarse en equipos energizados y no energizados. No daña capa de ozono.



TRATAMIENTO DE METALES

ASM-85 PLUS

Detergente desincrustante y desoxidante.

Avanzada fórmula que combina ácidos, solventes, detergentes e inhibidores de corrosión que producen una película pasivante sobre la pieza tratada, protegiéndola de la corrosión posterior. Para desengrase y desoxidado por inmersión o manual por medio de paños.

DECRUST-N

Pasivante de acero inoxidable.

Limpiador formulado con una mezcla de ácidos no orgánicos que actúa como potente desincrustante, desoxidante y abrillantador. Producto ideal para la limpieza y decapado del cordón de soldadura sobre acero inoxidable.

DECRUST-D

Limpiador desincrustante y desoxidante.

Contiene ácidos concentrados, humectantes e inhibidores que focalizan la acción del ácido sobre la suciedad evitando el ataque y corrosión al metal base.

ASM-91

Inhibidor de corrosión.

Moderna fórmula libre de cromo. Permite retardar la corrosión de los metales por tiempos prolongados, aún usado en dilución. Su alcalinidad moderada permite su uso como neutralizante posterior al decapado y desoxidado ácido.

SOUR CLEANER *Lanzamiento 2021

Abrillantador de acero inoxidable y aluminio.

Detergente formulado con una mezcla de ácidos no orgánicos y orgánicos que actúa como potente abrillantador de acero inoxidable y aluminios. Producto de baja formación de espuma, facilitando el enjuague y reduciendo la cantidad de agua total utilizada en el proceso de lavado.



MECANIZADO DE METALES

MILL COOL

Fluido de corte sintético.

Fluido de corte sintético para múltiples funciones. Ofrece una excelente refrigeración y lubricación en el mecanizado pesado y corte en aleaciones de aceros donde hay gran necesidad de un óptimo acabado. MILL COOL no contiene aceites minerales en su formulación, en su lugar posee un alto de contenido de tensoactivos y agentes que controlan y aseguran una rápida disipación de calor.



PRODUCTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

RELEASER LV & HV *Lanzamiento 2021

Desmoldante de hormigón base acuosa.

RELEASER LV es un desmoldante líquido de baja viscosidad base agua, formulado con aceites sintéticos, libre de solventes, para moldajes metálicos, madera y plásticos, evitando así la adherencia total del concreto. RELEASER HV es un desmoldante de alta viscosidad que ofrece al constructor mayor rendimiento y mejores acabados de las mezclas dejando superficies lisas, limpias y más homogéneas. Es un producto base agua, no inflamable, no irritable, y no tóxico, por lo que no ofrecerá riesgos mayores a los usuarios.

SEAL COAT

Sellador para pisos de concreto.

Sellador acrílico para pisos de concreto. Es un producto muy versátil y debido a su formulación se adapta a todo tipo de pisos, sean nuevos o viejos. Protege contra suciedad, impermeabiliza, evita el polvillo y aumenta la resistencia del concreto a la abrasión.

TAJ MAHAL


Sellador para pisos de terrazo, piedra y sintéticos.

Excelente sellador de pisos flexibles y duros. Este producto ofrece un adelanto importante en adhesión superior, resistencia a la abrasión y tolerancia a los detergentes.

GEMSTAR PULSAR

Acabado acrílico de brillo superior para alto tráfico.

Permite una fácil reparación de marcas y rayas cuando el piso es abrillantado con máquinas, idealmente de alta velocidad. En pisos porosos se recomienda sellar previamente con TAJ MAHAL.



CUIDADO DE VEHÍCULOS

CAR COAT

Detergente para lavado de carrocerías de vehículos.

Producto neutro concentrado, formador de espuma, de gran capacidad detergente para fácil remoción de suciedad ambiental sin daño a pinturas o metales blandos. Para uso manual mediante cepillos, paños o esponjas. Su adecuada viscosidad también permite el uso en máquinas automáticas de lavado con rodillos o alta presión.

COLD WAX

Aditivo súper concentrado abrillantador y secante.

Producto muy eficaz que elimina la espuma y rompe la película de agua. Gran eficiencia en el secado reduciendo el tiempo de secado manual con paños. Protege y abrillanta la pintura del vehículo. Especial para uso en máquinas de túnel y Roll-Over.

POLYSHIELD SHINE

Limpiador de cuero y plástico.

Formulación acuosa emulsionante de silicona que limpia y protege superficies de cuero y plástico, dejando una película protectora que no permite la adherencia del polvo. Puede ser usado con toda seguridad ya que embellece los plásticos sin producir rigidez ni craquelamiento. Se puede aplicar sobre cuero y plástico.

POLYSHIELD PROTECTOR

Renovador de Neumáticos.

Especialmente formulado en base acuosa, para ser aplicada directamente en los neumáticos. Gracias a su formulación otorga protección, obteniendo el brillo deseado. Para aplicación con paño, esponja o spray directamente sobre el neumático.



BACTERIAS Y ENZIMAS PARA TRATAMIENTOS BIOLÓGICOS

EFFLUENT CARE

Tratamientos de aguas.

Formulación basada en bacterias y enzimas para uso en todo tipo de sistemas de tratamientos biológicos de aguas de descarte. Mejora los resultados de las plantas de tratamientos de aguas y reduce malos olores en múltiple aplicaciones como; domésticas, comerciales, municipales, agricultura y procesos de alimentos.

NALCO 500306 *Lanzamiento 2021

Reductor de Nitrógeno inorgánico.

Tecnología basada en bacterias y enzimas que reducen el nitrógeno inorgánico como amoníaco, nitrato, nitritos, etc. También tiene la facultad de funcionar activamente en presencia de compuestos a base de nitrógeno orgánico como aminoácidos y proteínas.



PRODUCTOS PARA EL CUIDADO PERSONAL

PROTECTOR SOLAR +50

Bloqueador y pantalla solar profesional.

Su fórmula combina filtros químicos y físicos sinérgicos con agentes humectantes para el cuidado de la piel. Producto libre de residuos oleosos, sin aroma y de protección prolongada. Producto para la protección de la piel de trabajadores expuestos a la radiación solar.

CLEAN TOUCH PRO 400

Jabón mecánico para manos.

Combina componentes para limpieza pesada con suavizantes para asegurar una óptima remoción de suciedad de piel, manteniéndola suave e hidratada. Ideal para lavado de manos en talleres mecánicos y actividades industriales.

ENDURE 100

Alcohol Gel 70%.

Formulado con ingredientes activos compatibles con la piel para otorgarle protección y cuidado. Ayuda eficaz en la higienización de manos. Diseñado para uso frecuente en áreas de elaboración y manipulación de alimentos o en otras áreas en que se requiera mantener una higiene adecuada para sus manos. No requiere enjuague posterior.

Reg. ISP N° 1697C-8/20

EPIKLEZ SUAVE

Jabón de uso diario.

Líquido semitransparente perlado. Suave y espumoso ideal para ser usado en todo tipo de lugares como industrias, casinos, colegios, restaurantes, hoteles, etc. Este jabón está diseñado con los más altos niveles de calidad y se utiliza en formato granel para una máxima economía, o en bolsas para lograr un óptimo estándar de higiene.

TAREAS ESPECIALES COMPLEMENTARIAS

INSECTICIDA ECO-OPCION *Lanzamiento 2021
Insecticida natural multiespectral.

Es un insecticida elaborado con piretrinas naturales, compuestos extraídos del crisantemo, sinergizadas con Piperonil Butóxido y una formulación acuosa, lo que permite un adecuado control de residualidad breve sobre insectos voladores en ambientes sensibles. Las piretrinas poseen gran efecto insecticida sin dejar residuos persistentes dadas sus características de fotolabilidad.

GLASS CLASS
Limpiador de vidrios.

Limpiador líquido listo para ser usado en todo tipo de superficies vítreas. Contiene isopropanol y amoníaco para facilitar la limpieza y el secado. Producto diseñado para vidrios, espejos, superficies de aluminio y acero inoxidable.

AROMIST *Lanzamiento 2021
Aromatización ambiental.

Diseñado para neutralizar la esencia en oficinas, baños y camerinos de forma efectiva. Este equipo tiene una bomba interna que trabaja para difundir el aroma, esparciéndolo en forma de nube uniforme. Aromist cuenta con un sistema que asegura una difusión de aroma durante 1 mes.

ACCESORIOS DE LIMPIEZA



PAÑO MICROFIBRA

Paño suave, seguro para secar y pulir la carrocería sin causar rayones o dejar pelusas. Gracias a su gran capacidad de absorción, seca cualquier superficie en menos tiempo. Por su composición es apto para limpiar plásticos, cuero, metal y vidrios.



ATOMIZADOR

Botella con gatillos spray rotulada con graduación para realizar diferentes diluciones en agua, en proporciones de 1:1 a 1:10.



GOMA URINARIA

Goma flexible micro porosa perfumada. Con el aroma inyectado en la fase de fabricación de la pantalla filtro, actuando como neutralizador, absorbiendo los malos olores y desprendiendo una agradable fragancia a cítrico.



CARROS EXPRIMIDORES

Variación de carros de limpieza, así como también de recolección de residuos. Tamaños adecuados y diseños livianos. Se maniobran y trasladan fácilmente. Carros con ruedas que no dejan marcas.



MOPAS Y TRAPEADORES

Gran variedad que ofrecen una amplia gama con los cuales podrá satisfacer sus necesidades de limpieza. Sus diseños permiten mejor productividad en el trabajo. Mopas de estructura cosida para extra duración. Manijas de construcción sólida y resistente a la corrosión.



SEÑALIZADORES

Fabricado en material rígido y amarillo, lo cual lo hace visible a distancia. Lavable lo que incrementa la vida útil del accesorio. Plegable lo que facilita su transportación, así como su almacenaje en pequeños espacios. La colocación en lugares correctos de este señalamiento puede evitar accidentes.

SOLUCIONES EN PAPELES



MAXWIPE MAX60
 Rollo de 300 m - 690 Paños
 Cod. 394650



ECOPAPER AUTOCORTE
 2 rollos de 250 m.
 Cod. 340942



TOALLA ELITE DOBLE HOJA
 18 Bolsas de 200 hojas
 Cod. 341670



HIGIÉNICO ECOPAPER
 4 rollos de 500 m.
 Cod. 352942

EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA SOLUCIONES DE INGENIERÍA

BOMBAS DOSIFICADORAS DE PRECISIÓN ELADOS



Los modelos programables cuentan con una variedad de funciones y accesorios que permiten medir flujos, consumos y autoajustar dosificación logrando una dosificación más exacta. Amplio rango de caudales de inyección y una gran variedad de materiales de construcción permiten encontrar la solución para todas las posibles aplicaciones.

SISTEMAS DE DILUCIÓN CENTRALIZADOS



Permiten distribuir el producto diluido a diferentes sectores de una instalación, sin intervención del usuario. Las estaciones de aplicación reciben el producto diluido y lo dispensan fácilmente con presión constante.

SISTEMAS DE DILUCIÓN



Proporciona de manera fácil y constante la dilución de productos químicos concentrados con sólo pulsar un botón. Este equipo permite la dilución exacta de productos como; detergente, desengrasante, sanitizante, desinfectante, y todo producto líquido que diluible en agua. La concentración es regulada mediante orificios perfectamente calibrados mediante laser. Se entrega con 13 boquillas con diluciones que van del 1:5 a 1:350

ESPUMADOR MÓVIL



El sistema espumador móvil a presión se desarrolló para realizar limpieza general de primera calidad, proporcionando espuma semi-húmeda de buen alcance, facilitando la operación y manipulación del operador de limpieza. Tanque de 60 litros de acero inoxidable AISI 304, en el que se encuentran las conexiones neumáticas para generar la espuma y abarcar diversas áreas de limpieza sin recarga.

ABLANDADORES DE AGUA



Disminuye las incrustaciones sobre superficies. Los minerales del agua no se evaporan, por lo tanto, permanecen tan pronto la superficie se seca formando depósitos opacos que reducen el brillo y dan aspecto sucio. Evita incrustaciones en partes sometidas a calor, como calefactores, intercambiadores de calor, radiadores, entre otros.

TANQUES DE LAVADO COP Lavado automático por inmersión.



Equipo para el lavado y despinturado de piezas y partes mecánicas. Las piezas son manipuladas y lavadas en canastillos de acero inoxidable, diseñados para facilitar el manejo y proteger las superficies de abolladuras y ralladuras. Los equipos COP de ECOLAB se diseñan de acuerdo a las necesidades operativas del cliente.

DISPENSADORES Jabón y Alcohol Gel



Variedad de modelos compatibles con los distintos formatos de jabones y áreas de uso. Dosificación controlada y ahorro de producto.

DISPENSADORES PAPEL Toalla e Higiénico



Variedad de modelos que cubren las distintas necesidades de cada área. Modelos especiales que controlan el consumo en áreas de alto tráfico.

TINA DE INMERSIÓN Lavado manual por inmersión.



Aumenta tiempo de contacto con el solvente. La recirculación del producto por el filtro permite su limpieza y mayor duración.

